

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betétekkel, piros, Ház Ø / alapanyag: 50Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752900 50G
GTIN	4030618300151
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Teljes hossz	365 mm
Betét ütőfelület Ø	50 mm
Nyélhossz	310 mm
Ház anyaga	Acélöntvény
Fejhossz betétekkel	135 mm
Súly	1,12 kg

Nyel anyaga	Fa
Sorozat	SIMPLEX kémélő kalapács
Betét anyaga	Műanyag, kemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	piros
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

SIMPLEX kémélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753500 50
SIMPLEX kémélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 50G mm	753310 50G
SIMPLEX kémélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753600 50
SIMPLEX kémélő kalapács műanyag TPE-soft betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753450 50
SIMPLEX kémélő kalapács lágy fém betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	754000 50
SIMPLEX kémélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753700 50
SIMPLEX kémélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX kémélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 50A mm	753310 50A