

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács superplasztik betétekkel, fehér, Ház Ø / alapanyag: 125Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753100 125G
GTIN	4030618300878
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél. **Ráverő kalapácsok:** temperöntvény ház; amerikai Hickory-fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Teljes hossz	1050 mm
Betét ütőfelület Ø	125 mm
Nyél anyaga	Hickory
Fejhossz betétekkel	215 mm
Ház anyaga	Acélöntvény
Nyélhossz	900 mm
Súly	7,7 kg

Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács
Betét anyaga	Szuperplasztik, középkemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	fehér
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 100-125 mm	753400 100-125
SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 125 mm	753700 125