

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betétekkel, piros, Ház Ø / alapanyag: 60Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752900 60G
GTIN	4030618300168
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Betét ütőfelület Ø	60 mm
Ház anyaga	Acélöntvény
Teljes hossz	405 mm
Fejhossz betétekkel	145 mm
Súly	1,52 kg
Nyélhossz	340 mm

Nyel anyaga	Fa
Sorozat	SIMPLEX kémélő kalapács
Betét anyaga	Műanyag, kemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	piros
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

SIMPLEX kémélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753500 60
SIMPLEX kémélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753700 60
SIMPLEX kémélő kalapács tartóréssz betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 60G mm	753310 60G
SIMPLEX kémélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 60 mm	753400 60
SIMPLEX kémélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753600 60
SIMPLEX kémélő kalapács lágy fém betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	754000 60
SIMPLEX kémélő kalapács műanyag TPE-soft betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753450 60