

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betétekkel, ezüst, Ház Ø / alapanyag:
40Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753200 40G
GTIN	4030618300281
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Nyélhossz	280 mm
Teljes hossz	330 mm
Ház anyaga	Acélöntvény
Betét ütőfelület Ø	40 mm
Nyél anyaga	Fa
Fejhossz betétekkel	110 mm

Súly	0,75 kg
Sorozat	SIMPLEX kémélő kalapács
Betét anyaga	Lágy fém, kemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	ezüst
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

SIMPLEX kémélő kalapács lágy fém betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	754000 40
SIMPLEX kémélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	753500 40
SIMPLEX kémélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	753600 40
SIMPLEX kémélő kalapács tartóréssz betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 40G mm	753310 40G
SIMPLEX kémélő kalapács műanyag TPE-soft betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	753450 40
SIMPLEX kémélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	753700 40
SIMPLEX kémélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 40 mm	753400 40