

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betétekkel, fekete, Ház Ø / alapanyag: 50Amm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752800 50A
GTIN	4030618300380
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház Alumínium házra nem szabad lágy fém betéteket (Ho sz. 754000) szerelni.

Műszaki leírás

Teljes hossz	365 mm
Fejhossz betétekkel	135 mm
Betét ütőfelület Ø	50 mm
Nyélhossz	310 mm
Ház anyaga	Alumínium
Súly	0,74 kg

Nyel anyaga	Fa
Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács
Betét anyaga	Gumi kompozit, középkemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	fekete
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753700 50
SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753500 50
SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	754000 50
SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 50G mm	753310 50G
SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753600 50
SIMPLEX kímélő kalapács műanyag TPE-soft betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753450 50
SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 50A mm	753310 50A
SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 50 mm	753400 50