

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács superplasztik betétekkel, fehér, Ház Ø / alapanyag: 30Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753100 30G
GTIN	4030618300175
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Nyél anyaga	Fa
Fejhossz betétekkel	90 mm
Ház anyaga	Acélöntvény
Teljes hossz	300 mm
Betét ütőfelület Ø	30 mm
Súly	0,32 kg

Nyelhossz	260 mm
Sorozat	SIMPLEX kémélő kalapács
Betét anyaga	Szuperplasztik, középkemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	fehér
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

SIMPLEX kémélő kalapács műanyag TPE-soft betét Kalapácsfej Ø-höz 30 mm	753450 30
SIMPLEX kémélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 30 mm	753500 30
SIMPLEX kémélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 30 mm	753400 30
SIMPLEX kémélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-höz 30 mm	753600 30
SIMPLEX kémélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 30G mm	753310 30G
SIMPLEX kémélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 30 mm	753700 30