

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betétekkel, ezüst, Ház Ø / alapanyag:
50Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753200 50G
GTIN	4030618300298
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Nyélhossz	310 mm
Súly	1,38 kg
Fejhossz betétekkel	135 mm
Nyél anyaga	Fa
Betét ütőfelület Ø	50 mm
Teljes hossz	365 mm

Ház anyaga	Acélöntvény
Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács
Betét anyaga	Lágy fém, kemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	ezüst
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753600 50
SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753500 50
SIMPLEX kímélő kalapács műanyag TPE-soft betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753450 50
SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	754000 50
SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753700 50
SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 50G mm	753310 50G