

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács betétek nélkül, nyéllel, Ház Ø / alapanyag: 50Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753300 50G
GTIN	2050001008442
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Betét ütőfelület Ø	50 mm
Fejhossz betétekkel	135 mm
Ház anyaga	Acélöntvény
Nyélhossz	310 mm
Teljes hossz	365 mm
Ház Ø	50 mm
Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács

Termék fajtája

Kímélő kalapács ház

Tartozék

SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	754000 50
SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753600 50
SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753700 50
SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 50A mm	753310 50A
SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 50G mm	753310 50G
SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753500 50
SIMPLEX kímélő kalapács műanyag TPE-soft betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	753450 50