

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács superplasztik betétekkel, fehér, Ház Ø / alapanyag: 40Amm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753100 40A
GTIN	4030618300496
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház Alumínium házra nem szabad lágy fém betéteket (Ho sz. 754000) szerelni.

Műszaki leírás

Ház anyaga	Alumínium
Nyél anyaga	Fa
Teljes hossz	330 mm
Betét ütőfelület Ø	40 mm
Súly	0,36 kg
Nyélhossz	280 mm

Fejhossz betétekkel	110 mm
Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács
Betét anyaga	Szuperplasztik, középkemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	fehér
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 40A mm	753310 40A
SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 40G mm	753310 40G
SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	754000 40
SIMPLEX kímélő kalapács műanyag TPE-soft betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	753450 40
SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	753500 40
SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	753600 40
SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	753700 40
SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 40 mm	753400 40