

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács betétek nélkül, nyéllal, Ház Ø / alapanyag: 60Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753300 60G
GTIN	2050001004611
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Ház Ø	60 mm
Ház anyaga	Acélöntvény
Nyélhossz	340 mm
Betét ütőfelület Ø	60 mm
Fejhossz betétekkel	145 mm
Teljes hossz	405 mm
Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács

Termék fajtája

Kímélő kalapács ház

TartozékSIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betét Kalapácsfej Ø-höz
60 mm

754000 60

SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 60 mm

753400 60

SIMPLEX kímélő kalapács műanyag TPE-soft betét
Kalapácsfej Ø-höz 60 mm

753450 60

SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej
Ø-höz 60 mm

753700 60

SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej
Ø-höz 60 mm

753500 60

SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-
höz 60 mm

753600 60

SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél
nélkül Ház Ø / anyag 60G mm

753310 60G