

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betétekkel, ezüst, Ház Ø / alapanyag:
60Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753200 60G
GTIN	4030618300304
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Súly	1,95 kg
Teljes hossz	405 mm
Ház anyaga	Acélöntvény
Betét ütőfelület Ø	60 mm
Fejhossz betétekkel	145 mm
Nyélhossz	340 mm

Nyel anyaga	Fa
Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács
Betét anyaga	Lágy fém, kemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	ezüst
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 60G mm	753310 60G
SIMPLEX kímélő kalapács műanyag TPE-soft betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753450 60
SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 60 mm	753400 60
SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753600 60
SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753700 60
SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	754000 60
SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753500 60