

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betétekkel, fekete, Ház Ø / alapanyag: 60Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752800 60G
GTIN	4030618300076
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Súly	1,55 kg
Fejhossz betétekkel	145 mm
Nyélhossz	340 mm
Teljes hossz	405 mm
Betét ütőfelület Ø	60 mm
Nyél anyaga	Fa

Ház anyaga	Acélöntvény
Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács
Betét anyaga	Gumi kompozit, középkemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	fekete
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

SIMPLEX kímélő kalapács műanyag TPE-soft betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753450 60
SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753700 60
SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753500 60
SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 60 mm	753400 60
SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 60G mm	753310 60G
SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	754000 60
SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753600 60