

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács superplasztik betétekkel, fehér, Ház Ø / alapanyag: 40Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753100 40G
GTIN	4030618300182
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Nyél anyaga	Fa
Teljes hossz	330 mm
Súly	0,61 kg
Ház anyaga	Acélöntvény
Nyélhossz	280 mm
Betét ütőfelület Ø	40 mm

Fejhossz betétekkel	110 mm
Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács
Betét anyaga	Szuperplasztik, középkemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	fehér
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

SIMPLEX kímélő kalapács műanyag TPE-soft betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	753450 40
SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 40A mm	753310 40A
SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 40G mm	753310 40G
SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	754000 40
SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	753500 40
SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	753600 40
SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 40 mm	753400 40
SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	753700 40