

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács betétek nélkül, nyéllel, Ház Ø / alapanyag: 80Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753300 80G
GTIN	2050001008459
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Ház anyaga	Acélöntvény
Ház Ø	80 mm
Teljes hossz	490 mm
Fejhossz betétekkel	165 mm
Betét ütőfelület Ø	80 mm
Nyélhossz	400 mm
Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács

Termék fajtája

Kímélő kalapács ház

Tartozék

SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 80 mm

753400 80

SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 80G mm

753310 80G

SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 80 mm

753700 80

SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 80L mm

753400 80L

SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 80 mm

753500 80