

**HALDER****SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betétekkel, ezüst, Ház Ø / alapanyag:  
80Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753200 80G
GTIN	4030618300311
Árucikk kategória	73W

**Leírás****Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

**Kímélő és domborító kalapácsok:** Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

**Felhasználás:**

**A** méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

**G** méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

**Alkatrész:**

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

**Figyelem:**

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

**Műszaki leírás**

Ház anyaga	Acélöntvény
Nyél anyaga	Fa
Nyélhossz	400 mm
Teljes hossz	490 mm
Súly	3,86 kg
Betét ütőfelület Ø	80 mm

Fejhossz betétekkel	165 mm
Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács
Betét anyaga	Lágy fém, kemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	ezüst
Termék fajtája	Kalapács

## Tartozék

SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 80 mm	753700 80
SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 80 mm	753500 80
SIMPLEX kímélő kalapács tartóréssz betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 80G mm	753310 80G
SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betét Kalapácsfej Ø-höz 80 mm	754000 80
SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 80L mm	753400 80L
SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 80 mm	753400 80