



Szerviz szerszámkoffer ALL.IN.ONE, gurítható, 4 fiókkal fiókelválasztóval



Rendelési adatok

Rendelés száma	693155
GTIN	8024482179049
Árucikk kategória	64A

Leírás

Kivitel:

Stabil szerszámkoffer polipropilénből, kerekkel, (4 robusztus kerék és teleszkópos kihúzás) és 2 oldalsó markolat. Fedél és elülső lap levehető. Központilag hengerzárral, valamint minden feléd egyenként lakattal zárható. Fedélrekesz kivehető rakodótálcával, elülső rekesz 4 fiókkal, kihúzás végállással.

Belső felszereltség:

1 kivehető rakodótálca

1 fiók, 30 mm, habbetéttel, 693179 sz.

1 fiók, 60 mm, állítható felosztással (23 rekesz kis alkatrészekhez)

1 fiók, 60 mm, habbetéttel, 693184 sz.

1 fiók, 95 mm, 5 kisalkatrész tároló különböző méretekben

Különleges tartozék:

Kerék készlet 4 keréssel (360°-ban forog) 693160 sz. Szerszámbetét a felső fedélbe történő rögzítéshez 693170 / 693175 sz. (csak 1 betét rögzíthető).

Figyelem:

Egyedi felszerelés lehetséges különböző fiókokkal. A pontosan illeszkedő keményhab betétek az eForm konfigurátorral készíthetők el. Tartalék lakat 2 kulccsal a 693161 sz. alatt és külön tartalék fiókok a 693177 – 693189 sz. alatt kaphatóak.

Koffer tulajdonságai: ütésálló

Külső méret hossz: 581 mm

Külső méret szélesség: 381 mm

Külső méret magasság: 455 mm

Súly: 13,2 kg

Műszaki leírás

Külső méret hossz	581 mm
Súly	13,2 kg
Külső méret szélesség	381 mm
Külső méret magasság	455 mm
Alapanyag	PP
Koffer terhelhetőség	50 kg
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Koffer tulajdonságai	ütésálló
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

Fiók, 95 mm, habbetéttel	693189
Zár szerszámkofferekhez Típus 1	693161 1
Fiók, 95 mm, üres	693187
Fiók, 60 mm, habbetéttel	693184
Teleszkópos fogantyú Típus 1	693165 1
Fiók, 30 mm, üres	693177
Fiók, 60 mm, üres	693182
Fiók, 30 mm, habbetéttel	693179