



Nyomatékkulcs QuickSelect négyszög feltűzhető szerszámmal, Maximális nyomaték: 650Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657092 650
GTIN	2050001019790
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Négyszög feltűzhető szerszámmal. Mértékegységek: Nm, lbfft.

Előny:

- **Ergonomikus kialakítású 2K markolat, ellenáll olyan agresszív folyadékoknak, mint az üzemanyagok, szkirodol, stb.**
- **A beállító skála a szennyeződésektől és sérülésektől leolvasó ablakkal védett.**
- **Gyors, precíz és biztos beállítás: Húzza ki a beállítógombot, „forgatással” állítsa be a kívánt értéket, és a „visszanyomva” rögzítse azt. Könnyen mozgatható beállítógomb, mivel nem kell rugóerőt leküzdeni.**

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapl mérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	3400 g
Maximális nyomaték	650 Nm
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Kijelzés	analóg
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Skálaosztás, 1 osztás =	2,5 Nm
Nyomatéktartomány	130 - 650 Nm
Nyomatéktartomány	100 - 480 lbf·ft
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l_2]	25 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·ft
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l_3]	873 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás

Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [L ₁]	848 mm
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730N
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020010 1000

Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4HD coll	657600 2-3/4HD
Négyszög feltűzhető szerszám típus-csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657700 2-3/4
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657600 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease típus-csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657590 2-1/2
Négyszög feltűzhető szerszám típus-csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657700 2-1/2
Feltűzhető racsnikioldóval típus-csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657580 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657582 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657600 2-3/4

Nyomatékkulcs QuickSelectfeltűzhető szerszám nélkül
Maximális nyomaték 650 Nm

657094 650