

GEDORE**Nyomatékkulcs DREMOMETER fix négyszöggel, Maximális nyomaték: 1000Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657000 1000
GTIN	4002805857113
Árucikk kategória	63L

Leírás**Kivitel:**

Kézre álló, robusztus szerkezet csekély súllyal. Minden igénybevételnek kitett alkatrész kiváló minőségű acélból. **Fix meghajtó négyszög** (nincs racsn). **Mértékegységek:** Nm, lbfft.

Hosszabbító csővel

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés.

A kívánt nyomaték beállítása a nyelvbe elveszíthetetlenül beépített, kihúzható csapkulccsal történik. A beállított nyomaték jól leolvasható a skáláról. A munka közbeni véletlen elállítás nem lehetséges.

Felhasználás:

Közepes és nagy sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	1000 Nm
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Súly	5600 g
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	10 Nm
Nyomatéktartomány	520 - 1000 Nm
Nyomatéktartomány	380 - 730 lbf·ft
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Visszajelzés	kioldó
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	1290,5 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·ft
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Teljes hossz L	1403 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	1290,5 mm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus

Sorozat	DREMOMETER
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020010 1000
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000