

**GEDORE****Nyomatékkulcs DREMOMETER fix négyszöggel, Maximális nyomaték: 2000Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657000 2000
GTIN	4002805856413
Árucikk kategória	63L

**Leírás****Kivitel:**

Kézre álló, robusztus szerkezet csekély súllyal. Minden igénybevételnek kitett alkatrész kiváló minőségű acélból. **Fix meghajtó négyszög** (nincs racsn). **Mértékegységek:** Nm.

Hosszabbító csővel

**Funkció:**

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés.

A kívánt nyomaték beállítása a nyélbe elveszítetetlenül beépített, kihúzható csapkulccsal történik. A beállított nyomaték jól leolvasható a skáláról. A munka közbeni véletlen elállítás nem lehetséges.

**Felhasználás:**

Közepes és nagy sorozatokhoz.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

Súly	11600 g
Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	2000 Nm
Csatlakozó négyszög	1 coll
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	50 Nm
Nyomatéktartomány	750 - 2000 Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Teljes hossz L	2353 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	2213 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I <sub>1</sub> ]	2213 mm
Visszajelzés	kioldó
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	DREMOMETER
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 2000 Nm

020010 2000