

Garant

**Precíziós kúpsüllyesztő készlet, hosszú 150377 sz., kazettában 90°, TiAlN,
Süllyesztők száma: 6**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	150375 6
GTIN	4045197912220
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Szereléshez és műhelyben praktikus.
Precíziós kúpsüllyesztő 150377 sz., **hosszú szárral.**

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő **pontos, kerek 90°-os süllyesztések** rezgésmentes készítéséhez.

Tartalma:

1–1 db süllyesztő: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 méret

Tartalom:

6 darabos kúpsüllyesztő készlet kazettában.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Süllyesztők száma	6
Bevonat	TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok

Szerszámanyag	HSS
Függőleges élek osztása	egyenlőtlen
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Hengeres szár, h9-cel
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú90° Külső Ø Dc 16,5 mm	150377 16,5
Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú90° Külső Ø Dc 6,3 mm	150377 6,3
Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú90° Külső Ø Dc 8,3 mm	150377 8,3
Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú90° Külső Ø Dc 10,4 mm	150377 10,4
Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú90° Külső Ø Dc 20,5 mm	150377 20,5
Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú90° Külső Ø Dc 12,4 mm	150377 12,4