



## Műanyag kalapács poliuretán betétekkel, Kalapácsfej Ø: 27mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	754200 27
GTIN	4013288001504
Árucikk kategória	73C

### Leírás

#### Kivitel:

Erős, présöntött cink középrész nyélvédő hüvellyel és ütészálló betétekkel. Ívelt kalapácsnyéllel. Kopásálló, szilánkmentes betétekkel **poliuretánból** (rozsdabarna).

#### Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

#### Alkatrész:

Tartalék poliuretán betétet lásd 754300 sz.; tartalék nyeleket lásd 754400 sz.

### Műszaki leírás

Ház Ø	27 mm
Nyelhossz	265 mm
Fejhossz betétekkel	90 mm
Kalapácsfej Ø	27 mm
Súly	0,276 kg
Nyel anyaga	Kóris
Sorozat	102
Betét anyaga	Uretán, középkemény
Gyártó jelölése	102

Visszaütésmentes	nem
Kombinálható betétek	igen
Termék fajtája	Kalapács

## Tartozék

Tartalék Cellidor betét Kalapácsfej Ø 27 mm	754600 27
Tartalék poliuretán betét Kalapácsfej Ø 27 mm	754300 27
Kőris kalapácsnyél ékkel Kalapácsfej Ø-höz 27 mm	754400 27