



Nyomaték jelátalakító TTS-2000-hez, Maximális nyomaték: 1355Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654910 1355
GTIN	856986007065
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

A beépített SMART-Chip által, amely a szenzorok felismerését tárolja, biztosított, hogy a rendszer minden alkotóeleme egymással csereszabatos legyen. Ezek a nyomaték jelátalakítók akár a névleges érték 150%-os túlterhelését is elviselik. A névleges érték 110%-ának elérésekor a jelátalakító figyelmeztető hangjelzést ad, e fölött optikai figyelmeztető jelzés jelenik meg a készülék kijelzőjén. A nyomaték jelátalakítók hosszú élettartamú és csavarodásmentes kábellel rendelkeznek, mely gond nélkül cserélhető.

Szabvány:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

Műszaki leírás

Kábelhossz	1,2 m
Súly	3,2 kg
Nyomaték mérési pontossága	± 1 %
Átmérő	64 mm

Nyomatéktartomány	135 - 1355 Nm
Hossz	178 mm
Maximális nyomaték	1355 Nm
Meghajtó négyszög	1 coll
Csatlakozó négyszög	1 coll
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék