

Garant**Kímélő kalapács nylon betétekkel és alumínium középső résszel, Kalapácsfej
Ø: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	754160 32
GTIN	4045197680471
Árucikk kategória	71D

Leírás**Kivitel:**

Erős, fém középrész Hickory fa kalapácsnyéllal, nylon nyélvédő hüvellyel és gyűrűs ékkel. Az ütés- és kopásálló nylon betétek egy kettős hatású rögzítőrendszerrel kapcsolódnak a közdarabhoz. Alumínium közdarab, feketére eloxált.

Előny:

Alumínium közdarab = jelentős súlycsökkenés. Ezáltal pontosan adagolt munkavégzés lehetséges a csuklóizület kímélése mellett.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betét a 754180 sz. alatt és tartalék nyél a 751650 sz. alatt kapható.

Műszaki leírás

Nyélhossz	300 mm
Kalapácsfej Ø	32 mm
Fejhossz betétekkel	87 mm
Súly	0,237 kg
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Hickory fa kalapácsnyél nyélvédővel és gyűrűs ékkel
Nyélhossz 300 mm

751650 300

Tartalék nylon betét, darab Kalapácsfej Ø 32 mm

754180 32