



Műanyag kalapács poliuretán betétekkel, Kalapácsfej Ø: 32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754200 32
GTIN	4013288001511
Árucikk kategória	73C

Leírás

Kivitel:

Erős, présöntött cink középrész nyélvédő hüvellyel és ütésálló betétekkel. Ívelt kalapácsnyéllel. Kopásálló, szilánkmentes betétekkel **poliuretánból** (rozsdabarna).

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék poliuretán betétet lásd 754300 sz.; tartalék nyeleket lásd 754400 sz.

Műszaki leírás

Nyel anyaga	Kóris
Ház Ø	32 mm
Nyelhossz	280 mm
Kalapácsfej Ø	32 mm
Súly	0,374 kg
Fejhossz betétekkel	95 mm
Sorozat	102
Betét anyaga	Uretán, közép kemény
Gyártó jelölése	102

Visszaütésmentes	nem
Kombinálható betétek	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék Cellidor betét Kalapácsfej Ø 32 mm	754600 32
Kőris kalapácsnyél ékkel Kalapácsfej Ø-höz 32 mm	754400 32
Tartalék poliuretán betét Kalapácsfej Ø 32 mm	754300 32