



Műanyag kalapács poliuretán betétekkel, Kalapácsfej Ø: 40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754200 40
GTIN	4013288001535
Árucikk kategória	73C

Leírás

Kivitel:

Erős, présöntött cink középrész nyelvédő hüvellyel és ütésálló betétekkel. Ívelt kalapácsnyéllel. Kopásálló, szilánkmentes betétekkel **poliuretánból** (rozsdabarna).

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék poliuretán betétet lásd 754300 sz.; tartalék nyeleket lásd 754400 sz.

Műszaki leírás

Nyel anyaga	Kóris
Súly	0,656 kg
Kalapácsfej Ø	40 mm
Nyelhossz	320 mm
Ház Ø	40 mm
Fejhossz betétekkel	110 mm
Sorozat	102
Betét anyaga	Uretán, középkemény
Gyártó jelölése	102

Visszaütésmentes	nem
Kombinálható betétek	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék Cellidor betét Kalapácsfej Ø 40 mm	754600 40
Kőris kalapácsnyél ékkel Kalapácsfej Ø-höz 40 mm	754400 40
Tartalék poliuretán betét Kalapácsfej Ø 40 mm	754300 40