

**Garant****Kímélő kalapács nylon betétekkel és alumínium középső résszel, Kalapácsfej  
Ø: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	754160 50
GTIN	4045197680495
Árucikk kategória	71D

**Leírás****Kivitel:**

Erős, fém középrész Hickory fa kalapácsnyéllel, nylon nyélvédő hüvellyel és gyűrűs ékkel. Az ütés- és kopásálló nylon betétek egy kettős hatású rögzítőrendszerrel kapcsolódnak a közdarabhoz. Alumínium közdarab, feketére eloxált.

**Előny:**

Alumínium közdarab = jelentős súlycsökkenés. Ezáltal pontosan adagolt munkavégzés lehetséges a csuklóizület kímélése mellett.

**Felhasználás:**

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

**Alkatrész:**

Tartalék nylon betét a 754180 sz. alatt és tartalék nyél a 751650 sz. alatt kapható.

**Műszaki leírás**

Súly	0,48 kg
Kalapácsfej Ø	50 mm
Nyélhossz	320 mm
Fejhossz betétekkel	117 mm
Termék fajtája	Kalapács

---

**Tartozék**

Tartalék nylon betét, darab Kalapácsfej Ø 50 mm

754180 50

Hickory fa kalapácsnyél nyélvédővel és gyűrűs ékkel  
Nyélhossz 320 mm

751650 320