



Műanyag kalapács Cellidor betétekkel, Kalapácsfej Ø: 22mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754500 22
GTIN	4013288001139
Árucikk kategória	73C

Leírás

Kivitel:

Erős, présöntött cink középrész nyélvédő hüvellyel és ütésálló betétekkel. ívelt kalapácsnyéllel. Ütésálló betétekkel **cellidor**-ból (sárga).

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék cellidor betétet lásd 754600 sz.; tartalék nyeleket lásd 754400 sz.

Műszaki leírás

Nyelhossz	250 mm
Súly	0,193 kg
Ház Ø	22 mm
Kalapácsfej Ø	22 mm
Nyel anyaga	Kőris
Fejhossz betétekkel	75 mm
Sorozat	100
Betét anyaga	Cellidor, sárga, kemény
Gyártó jelölése	100

Visszaütésmentes	nem
Kombinálható betétek	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék poliuretán betét Kalapácsfej Ø 22 mm	754300 22
Tartalék Cellidor betét Kalapácsfej Ø 22 mm	754600 22
Kőris kalapácsnyél ékkel Kalapácsfej Ø-höz 22 mm	754400 22