

**Garant****Kímélő kalapács nylon betétekkel és acél középső résszel, Kalapácsfej Ø: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	754120 22
GTIN	4045197680402
Árucikk kategória	71D

**Leírás****Kivitel:**

Erős, fém középrész Hickory fa kalapácsnyéllel, nylon nyélvédő hüvellyel és gyűrűs ékkel. Az ütés- és kopásálló nylon betétek egy kettős hatású rögzítőrendszerrel kapcsolódnak a közdarabhoz.

Acél középrész.

**Felhasználás:**

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

**Alkatrész:**

Tartalék nylon betét a 754180 sz. alatt és tartalék nyél a 751650 sz. alatt kapható.

**Műszaki leírás**

Nyélhossz	280 mm
Kalapácsfej Ø	22 mm
Súly	0,188 kg
Fejhossz betétekkel	73 mm
Termék fajtája	Kalapács

**Tartozék**

Tartalék nylon betét, darab Kalapácsfej Ø 22 mm

754180 22

Hickory fa kalapácsnyél nyélvédővel és gyűrűs ékkel  
Nyélhossz 280 mm

751650 280