



Műanyag kalapács Cellidor betétekkel, Kalapácsfej Ø: 32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754500 32
GTIN	4013288001153
Árucikk kategória	73C

Leírás

Kivitel:

Erős, présöntött cink középrész nyélvédő hüvellyel és ütészálló betétekkel. ívelt kalapácsnyéllel. Ütészálló betétekkel **cellidor**-ból (sárga).

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék cellidor betétet lásd 754600 sz.; tartalék nyeleket lásd 754400 sz.

Műszaki leírás

Nyel anyaga	Kóris
Fejhossz betétekkel	95 mm
Nyelhossz	280 mm
Kalapácsfej Ø	32 mm
Ház Ø	32 mm
Súly	0,374 kg
Sorozat	100
Betét anyaga	Cellidor, sárga, kemény
Gyártó jelölése	100

Visszaütésmentes	nem
Kombinálható betétek	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Kőris kalapácsnyél ékkel Kalapácsfej Ø-höz 32 mm	754400 32
Tartalék poliuretán betét Kalapácsfej Ø 32 mm	754300 32
Tartalék Cellidor betét Kalapácsfej Ø 32 mm	754600 32