

**Garant****Kímélő kalapács nylon betétekkel és acél középső résszel, Kalapácsfej Ø: 27mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 754120 27     |
| GTIN              | 4045197680419 |
| Árucikk kategória | 71D           |

**Leírás****Kivitel:**

Erős, fém középrész Hickory fa kalapácsnyéllel, nylon nyélvédő hüvellyel és gyűrűs ékkel. Az ütés- és kopásálló nylon betétek egy kettős hatású rögzítőrendszerrel kapcsolódnak a közdarabhoz.

Acél középrész.

**Felhasználás:**

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

**Alkatrész:**

Tartalék nylon betét a 754180 sz. alatt és tartalék nyél a 751650 sz. alatt kapható.

**Műszaki leírás**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Súly                | 0,269 kg |
| Fejhossz betétekkel | 81 mm    |
| Nyélhossz           | 300 mm   |
| Kalapácsfej Ø       | 27 mm    |
| Termék fajtája      | Kalapács |

**Tartozék**

Hickory fa kalapácsnyél nyélvédővel és gyűrűs ékkel  
Nyélhossz 300 mm

751650 300

Tartalék nylon betét, darab Kalapácsfej Ø 27 mm

754180 27