



Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Hickory nyél, Kalapácsfej Ø: 60mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754700 60
GTIN	7610733003495
Árucikk kategória	73B

Leírás

Kivitel:

Erős acél középész, felfogócsappal és vállal a betétek befogásához. Kopásálló nylon betétek (közepesen kemény).

Amerikai Hickory fa nyéllel.

Visszaütésmentes a kalapácsstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754720 és 754730 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 754840 sz.

Műszaki leírás

Fejhossz betétekkel	120 mm
Súly	1,47 kg
Ház anyaga	Acél
Nyél anyaga	Hickory fa
Kalapácsfej Ø	60 mm
Nyélhossz	360 mm

Teljes hossz	420 mm
Betét anyaga	Nylon, fehér
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betétdomború Kalapácsfej Ø 60 mm	754730 60
Tartalék nylon betétlapos Kalapácsfej Ø 60 mm	754720 60
Hickory fa kalapácsnyél ékkel Fej Ø-höz 60 mm	754840 60