



Műanyag kalapács Cellidor betétekkel, Kalapácsfej Ø: 40mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 754500 40 |
| GTIN | 4013288001177 |
| Árucikk kategória | 73C |

Leírás

Kivitel:

Erős, présöntött cink középrész nyélvédő hüvellyel és ütésálló betétekkel. ívelt kalapácsnyéllel. Ütésálló betétekkel **cellidor**-ból (sárga).

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék cellidor betétet lásd 754600 sz.; tartalék nyeleket lásd 754400 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Ház Ø | 40 mm |
| Fejhossz betétekkel | 110 mm |
| Nyél anyaga | Kőris |
| Súly | 0,656 kg |
| Kalapácsfej Ø | 40 mm |
| Nyélhossz | 320 mm |
| Sorozat | 100 |
| Betét anyaga | Cellidor, sárga, kemény |
| Gyártó jelölése | 100 |

| | |
|----------------------|----------|
| Visszaütésmentes | nem |
| Kombinálható betétek | igen |
| Termék fajtája | Kalapács |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Kőris kalapácsnyél ékkel Kalapácsfej Ø-höz 40 mm | 754400 40 |
| Tartalék Cellidor betét Kalapácsfej Ø 40 mm | 754600 40 |
| Tartalék poliuretán betét Kalapácsfej Ø 40 mm | 754300 40 |