

**Garant****Kímélő kalapács nylon betétekkel és acél középső résszel, Kalapácsfej Ø: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	754120 40
GTIN	4045197680433
Árucikk kategória	71D

**Leírás****Kivitel:**

Erős, fém középrész Hickory fa kalapácsnyéllel, nylon nyélvédő hüvellyel és gyűrűs ékkel. Az ütés- és kopásálló nylon betétek egy kettős hatású rögzítőrendszerrel kapcsolódnak a közdarabhoz.

Acél középrész.

**Felhasználás:**

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

**Alkatrész:**

Tartalék nylon betét a 754180 sz. alatt és tartalék nyél a 751650 sz. alatt kapható.

**Műszaki leírás**

Súly	0,578 kg
Nyélhossz	320 mm
Fejhossz betétekkel	105 mm
Kalapácsfej Ø	40 mm
Termék fajtája	Kalapács

**Tartozék**

Tartalék nylon betét, darab Kalapácsfej Ø 40 mm	754180 40
Hickory fa kalapácsnyél nyélvédővel és gyűrűs ékkel Nyélhossz 320 mm	751650 320