



Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Hickory nyél, Kalapácsfej Ø: 22mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754700 22
GTIN	7610733003433
Árucikk kategória	73B

Leírás

Kivitel:

Erős acél középész, felfogócsappal és vállal a betétek befogásához. Kopásálló nylon betétek (közepesen kemény).

Amerikai Hickory fa nyéllel.

Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754720 és 754730 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 754840 sz.

Műszaki leírás

Fejhossz betétekkel	75 mm
Nyélhossz	250 mm
Teljes hossz	270 mm
Ház anyaga	Acél
Kalapácsfej Ø	22 mm
Nyél anyaga	Hickory fa

Súly	0,167 kg
Betét anyaga	Nylon, fehér
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Hickory fa kalapácsnyél ékkel Fej Ø-höz 22 mm	754840 22
Tartalék nylon betétdomború Kalapácsfej Ø 22 mm	754730 22
Tartalék nylon betétlapos Kalapácsfej Ø 22 mm	754720 22