



Műanyag kalapács poliuretán betétekkel, Kalapácsfej Ø: 22mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754200 22
GTIN	4013288001498
Árucikk kategória	73C

Leírás

Kivitel:

Erős, présöntött cink középrész nyélvédő hüvellyel és ütésálló betétekkel. Ívelt kalapácsnyéllel. Kopásálló, szilánkmentes betétekkel **poliuretánból** (rozsdabarna).

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék poliuretán betétet lásd 754300 sz.; tartalék nyeleket lásd 754400 sz.

Műszaki leírás

Nyelhossz	250 mm
Nyel anyaga	Kőris
Ház Ø	22 mm
Súly	0,193 kg
Kalapácsfej Ø	22 mm
Fejhossz betétekkel	75 mm
Sorozat	102
Betét anyaga	Uretán, középkemény
Gyártó jelölése	102

Visszaütésmentes	nem
Kombinálható betétek	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék Cellidor betét Kalapácsfej Ø 22 mm	754600 22
Kőris kalapácsnyél ékkel Kalapácsfej Ø-höz 22 mm	754400 22
Tartalék poliuretán betét Kalapácsfej Ø 22 mm	754300 22