



## Nyomatéksokszorozó 1300 mérettől műanyag kofferben, Maximális kimeneti kapacitás: 1000Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	659980 1000
GTIN	5060207565622
Árucikk kategória	66D

### Leírás

#### Kivitel:

Mechanikus, kézzel működtetett nyomatéksokszorozó csavarok ellenőrzött meghúzásához. Sokszorozó és megtámasztás kiváló minőségű acélból. Túlterhelés elleni védelemmel a meghajtás megóvása érdekében. **Bemeneti meghajtás** belső négyszöggel olyan meghajtó szerszámokhoz, mint racsni, keresztmarkolat, nyomatékkulcs. Hasznos a nyomatékkulccsal történő működtetés, hogy ezáltal ellenőrizhető legyen a szerszámok maximális terhelhetősége és a csavar meghúzási nyomatéka. **Kimeneti meghajtás** külső négyszöggel dugókulcs-fejek csatlakoztatásához (elsősorban a nagy meghúzási nyomatékok miatt javasolt a gépi dugókulcsok alkalmazása).

A rendkívül precíz megmunkálású hajtómű köszörült fogaskerekekkel és hónolt furatokkal pontos és mindig ismételtető nyomatékátvitelt biztosít. Egyedülálló, legalább **±4%-os** pontosság. Nagyon kompakt és könnyű felépítés, rendkívül hosszú élettartamú és alacsony karbantartási igényű.

#### Előny:

A nyomatéksokszorozók kis erőkaron nagy forgatónyomaték átvitelét teszik lehetővé.

#### Figyelem:

Alternatív megtámasztó szerkezet a 659980 sz. 2000 mérethez és 7000 mérethez külön ajánlatkérésre kapható. A 659980 sz. 2000 méret külön ajánlatkérésre elektronikus mért érték jeladóval kapható.

## Műszaki leírás

Súly	1,5 kg
Maximális bemeneti kapacitás	200 Nm
Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány	250 Nm
Meghajtó négyszög	3/4 coll
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Visszacsapás gátló	nem
Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás	1:5
Hossz L	273 mm
Ø D	65 mm
Túlterhelés elleni védelem	igen
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek)	2
Magasság H	63 mm
Méréstechnika	mechanikus
Mérési pontosság	4 %
R1 méret	55 mm
R2 méret	143 mm
Termék fajtája	Nyomatékkulcs