



Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Hickory nyél, Kalapácsfej Ø: 32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754700 32
GTIN	7610733003457
Árucikk kategória	73B

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész, felfogócsappal és vállal a betétek befogásához. Kopásálló nylon betétek (közepesen kemény).

Amerikai Hickory fa nyéllal.

Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754720 és 754730 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 754840 sz.

Műszaki leírás

Nyélhossz	285 mm
Teljes hossz	320 mm
Kalapácsfej Ø	32 mm
Nyél anyaga	Hickory fa
Fejhossz betétekkel	100 mm
Ház anyaga	Acél

Súly	0,391 kg
Betét anyaga	Nylon, fehér
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betétlapos Kalapácsfej Ø 32 mm	754720 32
Tartalék nylon betétdomború Kalapácsfej Ø 32 mm	754730 32
Hickory fa kalapácsnyél ékkel Fej Ø-höz 32 mm	754840 32