

**Garant****Kombinált fogó, krómozott, 2K vastag falú markolattal, Teljes hossz: 200mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	700940 200
GTIN	4045197416971
Árucikk kategória	71B

## Leírás

**Kivitel:**

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).

Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású

**Haptoprene** felülettel.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5746.**

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél.

## Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,5 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3,8 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyel	Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
szikramentes	nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó