

**Erősített kombinált fogó, krómozott, markolattal, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	700400 200
GTIN	4003773043089
Árucikk kategória	73F

**Leírás****Kivitel:**

Nagy vágási teljesítmény csekély erőfeszítés mellett. Fogazott szorítópofofák. Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5746.**

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	200 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	2,2 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,8 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

