

**Garant****Precíziós Seeger gyűrű fogó készlet, 4 darabos külső gyűrűkhöz, Fogók száma: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	700147 4
GTIN	4045197553539
Árucikk kategória	71A

**Leírás****Kivitel:**

Kovácsolt markolat és illeszték, hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva, a fogótestbe ültetve és bepréselve. Feketített fogó, köszörült fej, szárok műanyag bevonattal. Illeszték **beépített nyitórugóval**.

**Előny:**

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

**Szabvány:**

**DIN 5254 B** – für Außensicherungsringe.

**Tartalom:**

1–1 db Seeger gyűrű fogó, 719870 sz. A01; A11; A21; A31 méret.

Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, hajlított

Külső Seeger gyűrű Ø-höz: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Hegy Ø: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

Teljes hossz, maximum: 130; 130; 175; 220 mm

**Műszaki leírás**

Külső Seeger gyűrű Ø-höz	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Fogók száma	4
Hegy Ø	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Teljes hossz, maximum	130; 130; 175; 220 mm
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, hajlított
Szabvány	DIN 5254 B
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó

## Tartozék

Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A21	719870 A21
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A11	719870 A11
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A01	719870 A01
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A31	719870 A31