

„Robust” acéllemez szerszámosláda, Típus: 5/530**Rendelési adatok**

Rendelés száma	693465 5/530
GTIN	2050001021779
Árucikk kategória	66K

Leírás**Kivitel:**

Lakattal zárható (085830 sz.-től). Végigfutó zsanérpánttal rögzített fedél.

Különösen erős kivitel, részben 0,9 mm-es acéllemezből.

Szín:

Láda minden oldalon kék porszórt bevonattal.

Műszaki leírás

Külső méret szélesség	200 mm
Külső méret hossz	530 mm
Kivitel	5 darabos
Külső méret magasság	200 mm
Súly	6,3 kg
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

Precíziós hengerzármegosztott kulcs Ház Ø 50 mm	085870 50
Számkombinációs lakat magas kengyellel Ház Ø 50 mm	085832 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085830 40
Precíziós hengerzár magas kengyellel megosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085876 40
Precíziós hengerzár magas kengyellel egyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085885 40
Hengerzár magas kengyellel egyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085882 40
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085880 50
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085855 40
ALUTITAN lakategyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085868 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 50 mm	085831 50
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085850 50
Hengerzár, standard minőséggel egyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085860 50
Hengerzár készlet 4 darabos, készletenként megosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085865 40
Hengerzár magas kengyellel egyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085866 40
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085890 50