

„Robust” acéllemez szerszámosláda, Típus: 5/600**Rendelési adatok**

Rendelés száma	693465 5/600
GTIN	8716736002745
Árucikk kategória	66K

Leírás**Kivitel:**

Lakattal zárható (085830 sz.-tól). Végigfutó zsanérpánttal rögzített fedél.

Különösen erős kivitel, részben 0,9 mm-es acéllemezből.

Szín:

Láda minden oldalon kék porszórt bevonattal.

Műszaki leírás

Külső méret hossz	600 mm
Külső méret szélesség	200 mm
Kivitel	5 darabos
Súly	6,6 kg
Külső méret magasság	200 mm
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

Számkombinációs lakat magas kengyellel Ház Ø 50 mm	085832 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085885 40
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085890 50
Precíziós hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085855 40
Hengerzár, standard minőségegyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085860 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 50 mm	085831 50
Precíziós hengerzár magas kengyellelmegosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085876 40
Hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085866 40
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085880 50
Hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085882 40
Hengerzár készlet4 darabos, készletenként megosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085865 40
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085850 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085830 40
Precíziós hengerzármegosztott kulcs Ház Ø 50 mm	085870 50
ALUTITAN lakategyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085868 50