

Garant**Lépcsős pofa, fix, Pofaszélesség: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361296 125
GTIN	4045197912435
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Bevonattal, edzett és köszörült. Rögzítőcsavarokkal.

Felhasználás:

A 361140-361151 sz. előtétpofák felfogásához.

Alapanyag:

Edzett acél.

Alkalmazható:

360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G sz. satukhoz, valamint az Allmatic Titan 1 és Allmatic SC125 satukhoz.

Figyelem:

Az előtétpofák felszerelése M6 csavarral.

Műszaki leírás

Hozzávaló színkód	Duo Plus
Hozzávaló színkód	HiPo
Hozzávaló színkód	HOLEX NC
Hozzávaló színkód	LC
Hozzávaló színkód	LC-GARANT
Hozzávaló színkód	Duo

Hozzávaló színekód	Titan
Hozzávaló színekód	NC8
Hozzávaló színekód	TC
Hozzávaló színekód	LCV125G
Hozzávaló színekód	Titan2/TitanSense
Pofahossz l	104 mm
Magasság h ₁	19 mm
c ₁	94 mm
Pofaszélesség b	125 mm
c	24 mm
Pofamagasság h	39,5 mm
Termék fajtája	Satupofák