

Garant**Lépcsős pofa, mobil, Pofaszélesség: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361295 125
GTIN	4045197912428
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Bevonattal, edzett és köszörült. Rögzítőcsavarokkal.

Felhasználás:

A 361140-361151 sz. előtétpofák felfogásához.

Alapanyag:

Edzett acél.

Alkalmazható:

360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G sz. satukhoz, valamint az Allmatic Titan 1 és Allmatic SC125 satukhoz.

Figyelem:

Az előtétpofák felszerelése M6 csavarral.

Műszaki leírás

Pofaszélesség b	125 mm
Magasság h ₁	19 mm
Pofamagasság h	39,5 mm
C ₁	59 mm
Pofahossz l	82 mm

Hozzávaló színekód	LC-GARANT
Hozzávaló színekód	NC8
Hozzávaló színekód	TC
Hozzávaló színekód	Duo
Hozzávaló színekód	Titan
Hozzávaló színekód	Duo Plus
Hozzávaló színekód	HiPo
Hozzávaló színekód	HOLEX NC
Hozzávaló színekód	LC
Hozzávaló színekód	LCV125G
Hozzávaló színekód	Titan2/TitanSense
c	24 mm
Termék fajtája	Satupofák