



Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Hickory nyél, Kalapácsfej Ø: 35mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754700 35
GTIN	7610733003464
Árucikk kategória	73B

Leírás

Kivitel:

Erős acél középész, felfogócsappal és vállal a betétek befogásához. Kopásálló nylon betétek (közepesen kemény).

Amerikai Hickory fa nyéllel.

Visszaütésmentes a kalapácsstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754720 és 754730 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 754840 sz.

Műszaki leírás

Súly	0,466 kg
Nyél anyaga	Hickory fa
Nyélhossz	295 mm
Fejhossz betétekkel	105 mm
Kalapácsfej Ø	35 mm
Ház anyaga	Acél

Teljes hossz	330 mm
Betét anyaga	Nylon, fehér
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Hickory fa kalapácsnyél ékkel Fej Ø-höz 35 mm	754840 35
Tartalék nylon betétlapos Kalapácsfej Ø 35 mm	754720 35
Tartalék nylon betétdomború Kalapácsfej Ø 35 mm	754730 35