

**Kombinált fogó, polírozott, Teljes hossz: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	701500 140
GTIN	4003773215196
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC). Fogó feketített, fej polírozott, szárok műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Műszaki leírás

Teljes hossz	140 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	1,8 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	2,8 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	Fogó, feketére foszfátzott, fej polírozott
szikramentes	nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó