



Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Hickory nyél, Kalapácsfej Ø: 40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754700 40
GTIN	7610733003471
Árucikk kategória	73B

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész, felfogócsappal és vállal a betétek befogásához. Kopásálló nylon betétek (közepesen kemény).

Amerikai Hickory fa nyéllal.

Visszaütésmentes a kalapácsstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754720 és 754730 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 754840 sz.

Műszaki leírás

Nyélhossz	315 mm
Teljes hossz	355 mm
Kalapácsfej Ø	40 mm
Ház anyaga	Acél
Fejhossz betétekkel	110 mm
Súly	0,695 kg

Nyel anyaga	Hickory fa
Betét anyaga	Nylon, fehér
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Hickory fa kalapácsnyél ékkel Fej Ø-höz 40 mm	754840 40
Tartalék nylon betétdomború Kalapácsfej Ø 40 mm	754730 40
Tartalék nylon betétlapos Kalapácsfej Ø 40 mm	754720 40