

**Kombinált fogó, polírozott, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 701500 160 |
| GTIN | 4003773040996 |
| Árucikk kategória | 73F |

Leírás**Kivitel:**

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).
Fogó feketített, fej polírozott, száruk műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Műszaki leírás

| | |
|--|---|
| Teljes hossz | 160 mm |
| Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø | 2 mm |
| Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø | 3,1 mm |
| Szabvány | DIN ISO 5746 |
| Pofa tulajdonságok | fogazott |
| Nyel | Műanyag bevonattal |
| Alapanyag | Speciális szerszámacél |
| Felület | Fogó, feketére foszfátózott, fej polírozott |
| szikramentes | nem |
| Termék fajtája | Multifunkciós fogó |

