



Precíziós Seeger gyűrű fogó készlet belső és külső gyűrűhöz, Fogók száma: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	700155 8
GTIN	4003773050131
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt markolat és illeszték, hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva, a fogótestbe ültetve és bepréselve. Feketített fogó, köszörült fej, szárok műanyag bevonattal. A külső Seeger gyűrű fogók illesztéke **beépített nyitórugóval** rendelkezik.

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Szabvány:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tartalom:

1–1 Seeger gyűrű fogó 719790 sz. J1; J2; J11; J21 méret.

1–1 Seeger gyűrű fogó 719890 sz. A1; A2; A11; A21 méret.

Seeger gyűrű fogók használata: Belső gyűrű, egyenes

Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, egyenes

Seeger gyűrű fogók használata: Belső gyűrű, hajlított

Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, hajlított

Belső Seeger gyűrű Ø-höz: 12 – 25; 19 – 60 mm

Külső Seeger gyűrű Ø-höz: 10 – 25; 19 – 60 mm

Belső Seeger gyűrű fogó hegy Ø-je: 1,25; 1,8 mm

Külső Seeger gyűrű fogó hegy Ø-je: 1,25; 1,8 mm

Belső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza: 130; 140; 170; 180 mm

Külső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza: 130; 140; 175; 185 mm

Műszaki leírás

Külső Seeger gyűrű Ø-höz	10 – 25; 19 – 60 mm
Külső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza	130; 140; 175; 185 mm
Belső Seeger gyűrű fogó hegy Ø-je	1,25; 1,8 mm
Belső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza	130; 140; 170; 180 mm
Külső Seeger gyűrű fogó hegy Ø-je	1,25; 1,8 mm
Fogók száma	8
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	12 – 25; 19 – 60 mm
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, egyenes
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, egyenes
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, hajlított
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, hajlított
Tárolás	Műanyag koffer
Szabvány	DIN 5254 A és B
Szabvány	DIN 5256 C és D
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó

Tartozék

Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J2	719790 J2
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A11	719890 A11
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A21	719890 A21
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A1	719890 A1
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J1	719790 J1
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J11	719790 J11
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J21	719790 J21

Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A2

719890 A2