

Acéllemez szerelőláda, Típus: 830



Rendelési adatok

Rendelés száma	693470 830
GTIN	2050001021793
Árucikk kategória	66K

Leírás

Kivitel:

1 mm vastag acéllemez profilos peremmel. 2 fogantyúval és fedélütközővel. Lakattal zárható (085830 sz.-től).

Szín:

RAL 7001 ezüstszürke **porszórt bevonattal.**

Külső méret hossz: 830 mm

Külső méret szélesség: 440 mm

Külső méret magasság: 340 mm

Betét hossza: 790 mm

Betétszélesség: 170 mm

Betét magassága: 50 mm

Műszaki leírás

Betét hossza	790 mm
Külső méret szélesség	440 mm
Külső méret magasság	340 mm
Betétszélesség	170 mm
Betét magassága	50 mm

Külső méret hossz	830 mm
Súly	21 kg
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

ALUTITAN lakategyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085868 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085885 40
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085890 50
Hengerzár készlet4 darabos, készletenként megosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085865 40
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085830 40
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085855 40
Hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085866 40
Számkombinációs lakat Ház Ø 50 mm	085831 50
Precíziós hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
Hengerzár, standard minőségyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085860 50
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085880 50
Hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085882 40
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085850 50
Precíziós hengerzár megosztott kulcs Ház Ø 50 mm	085870 50
Precíziós hengerzár magas kengyelle megosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085876 40
Számkombinációs lakat magas kengyellel Ház Ø 50 mm	085832 50